10. 液体シンチレーション用バイアル各種

(英国Meridian Biotechnologies社製)

※各バイアルにはキャップが付属します。

プラスチック シンチレーションバイアル (静電気帯電防止付)

20mLプラスチックシンチレーションバイアル

カタログ番号	数量	
PV1-AS-1	1,000 個入× 1 箱	
PV1-AS-5	1,000 個入× 5 箱	

8mLプラスチックシンチレーションバイアル

カタログ番号	数量
PV4-AS-1	2,000個入×1箱
PV4-AS-5	2,000個入×5箱

6mLプラスチックシンチレーションバイアル

カタログ番号	数量
PV2-AS-1	2,500 個入× 1 箱

20mLプラスチックシンチレーションバイアル (広口タイプ/口径約2cm)

カタロク番号	数量
PV5-ASWM-1	800 個入× 1 箱

アプリケーション:ワイプテストおよびラドン測定 測定後のろ紙の取り出しに便利です。

20mLプラスチックシンチレーションバイアル (アルミ裏蓋スクリューキャップ)

PV6-AS-1	1,000個入×1箱	
カタログ番号	数量	

アプリケーション:低レベルのトリチウム測定 4πジオメトリから上向きの光はすべて反射してバイアルに戻ります。 性能指数(E²/B)の増加が期待できます。

低カリウム(40K)ウルトラクリア ガラスシンチレーションバイアル

20mLガラスシンチレーションバイアル (アルミ裏蓋スクリューキャップ)

カタログ番号	数量	
uGV1-500-1	500個入×1箱	

20mLガラスシンチレーションバイアル (ポリエチレン円錐型裏蓋スクリューキャップ)

封 万 女	以里
許号 数	数 量

交換用スクリューキャップ(20mL/7mL)

カタログ番号	数量
uGV1-CAP	500個入 (20mL)
	※ uGV1-500-1 に対応
uGV2-CAP	500個入 (20mL)
	※ uGV2-500-1 に対応

英国 Meridian Biotechnologies 社製プラスチックシンチレー ションバイアルは、高密度のプラスチック (HDPE) 製のため、液体シン チレーション測定において一般的に使用される有機溶媒に対する浸透 性はほとんどありません。また、継ぎ目のない一体系に製造されてい るため、バイアルの裂け目、ピンホール、漏れなどがありません。

また、高い計数効率が得られるように紫外線に対する優れた浸透能 力を備えており、頑丈で弾力性のある密閉リングは、きちんとキャッ プができるように精密に製造されています。桑和貿易では、静電気帯 電防止付プラスチックシンチレーションバイアルを中心に、低カリウ ム(⁴⁰K) ウルトラクリアガラスシンチレーションバイアルおよびそ の交換用スクリューキャップも販売しています。

納期・ご注文に関するお問い合わせ ■東京本社: TEL 03(3862)2700/FAX 03(3862)6300 E-mail: tokyo@sowa-trading.co.jp